

SWISS TOOLS

**Ištekinimo peilio laikiklis dešininis, HSK-T, Koto Ø / plokštelės dydis – A
matmuo: 40/12-110mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	320085 40/12-110
GTIN	2050001714985
Produktų klasė	36D

Aprašymas**Pastaba:**

Tinkamą **HP purkštuką** Nr. 320001 reikia užsakyti atskirai! Atsarginės dalis Nr.320610–320626 galima rasti atsarginių dalių sąrašė.
PSC tvirtinimo kaiščiai pagal paklausimą.

Techninis aprašymas

Atsarginė dalis	S01
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 1204..
atstumas tarp ašies ir viršūnės f	22 mm
Plokštelės dydis	12
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	110 mm
Minimalus pagalbinės kiaurymės Ø D ₁ min	32 mm
Koto Ø	40 mm
Darbinis ilgis l _N	90 mm
Laikiklis	HSK-T
Paskirtis	dešininis
Laikiklio norma	ISO 12164-3

Vidinis aušinimas	taip
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Koto rūšis	Tuščiaviduris kūginis kotas
Produkto rūšis	Ištekinimo peilio laikiklis

Priedai

Užveržimo varžtas Nr. 3 Tipas P05	320611 P05
Užveržimo varžtas Nr. 3 Tipas P06	320611 P06
Atraminė plokštelė Nr. 1 Tipas P05	320610 P05
Svirtis Nr. 4 Tipas P05	320612 P05
Spyruoklinis kaištis Nr. 7 Tipas P01	320618 P01
Spyruoklinis kaištis Nr. 7 Tipas P02	320618 P02
Atraminė plokštelė Nr. 1 Tipas P06	320610 P06
Atraminė plokštelė Nr. 1 Tipas P01	320610 P01
Užveržimo varžtas Nr. 3 Tipas P02	320611 P02
Atraminė plokštelė Nr. 1 Tipas P04	320610 P04
Užveržimo varžtas Nr. 3 Tipas D07	320611 D07
Svirtis Nr. 4 Tipas P06	320612 P06
Spaustukas Nr. 6 Tipas D07	320614 D07
Atraminė plokštelė Nr. 1 Tipas P02	320610 P02
Purkštuko žiedas Nr. 5 Tipas D07	320613 D07
Svirtis Nr. 4 Tipas P02	320612 P02
Svirtis Nr. 4 Tipas P01	320612 P01
Spyruoklinis kaištis Nr. 7 Tipas P05	320618 P05
Spyruoklinis kaištis Nr. 7 Tipas P04	320618 P04
Svirtis Nr. 4 Tipas P04	320612 P04
Užveržimo varžtas Nr. 3 Tipas P01	320611 P01
Spyruoklinis kaištis Nr. 7 Tipas P06	320618 P06

Aušinimo purkštukas (HP) Tipas 63

320001 63