

SWISS TOOLS

Ištekimo peilio laikiklis dešininis, HSK-T, Koto Ø / plokštelės dydis – A matmuo: 63/15-180mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|------------------|
| Užsakymo numeris | 320100 63/15-180 |
| GTIN | 2050001714398 |
| Produktų klasė | 36D |

Aprašymas

Pastaba:

Tinkamą **HP purkštuką** Nr. 320001 reikia užsakyti atskirai! Atsargines dalis Nr.320610–320626 galima rasti atsarginių dalių sąrašė.
PSC tvirtinimo kaiščiai pagal paklausimą.

Techninis aprašymas

| | |
|---|-------------|
| Atsarginė dalis | P05 |
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 180 mm |
| atstumas tarp ašies ir viršūnės f | 27 mm |
| Minimalus pagalbinės kiaurymės Ø D ₁ min | 50 mm |
| Tinkamos keičiamos plokštelės | DN.. 1506.. |
| Plokštelės dydis | 15 |
| Koto Ø | 63 mm |
| Darbinis ilgis I _N | 154 mm |
| Laikiklis | HSK-T |
| Paskirtis | dešininis |
| Laikiklio norma | ISO 12164-3 |
| Vidinis aušinimas | taip |

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Reguliuojamas kampas κ | 107,5 laipsniai |
| Koto rūšis | Tuščiaviduris kūginis kotas |
| Produkto rūšis | Ištekinimo peilio laikiklis |

Priedai

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Spyruoklinis kaištis Nr. 7 Tipas P06 | 320618 P06 |
| Spyruoklinis kaištis Nr. 7 Tipas P04 | 320618 P04 |
| Svirtis Nr. 4 Tipas P01 | 320612 P01 |
| Atraminė plokštelė Nr. 1 Tipas P05 | 320610 P05 |
| Aušinimo purkštukas (HP) Tipas 63 | 320001 63 |
| Atraminė plokštelė Nr. 1 Tipas P02 | 320610 P02 |
| Atraminė plokštelė Nr. 1 Tipas P04 | 320610 P04 |
| Svirtis Nr. 4 Tipas P05 | 320612 P05 |
| Atraminė plokštelė Nr. 1 Tipas P06 | 320610 P06 |
| Svirtis Nr. 4 Tipas P06 | 320612 P06 |
| Spyruoklinis kaištis Nr. 7 Tipas P05 | 320618 P05 |
| Purkštuko žiedas Nr. 5 Tipas D07 | 320613 D07 |
| Užveržimo varžtas Nr. 3 Tipas D07 | 320611 D07 |
| Svirtis Nr. 4 Tipas P04 | 320612 P04 |
| Spyruoklinis kaištis Nr. 7 Tipas P01 | 320618 P01 |
| Spyruoklinis kaištis Nr. 7 Tipas P02 | 320618 P02 |
| Spaustukas Nr. 6 Tipas D07 | 320614 D07 |
| Užveržimo varžtas Nr. 3 Tipas P05 | 320611 P05 |
| Užveržimo varžtas Nr. 3 Tipas P02 | 320611 P02 |
| Užveržimo varžtas Nr. 3 Tipas P01 | 320611 P01 |
| Atraminė plokštelė Nr. 1 Tipas P01 | 320610 P01 |
| Svirtis Nr. 4 Tipas P02 | 320612 P02 |
| Užveržimo varžtas Nr. 3 Tipas P06 | 320611 P06 |

