

Garant

Karštojo užspaudimo patronas 3°, plonas, HSK-E 40 A = 60, Užveržimo Ø D1: 5mm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	308302 5
GTIN	4045197480101
Produktų klasė	31A

Aprašymas**Modelis:**

- Tikslus šlifavimas, mažas radialinis mušimas.
- Apdirbti HSK kūgio vidiniai paviršiai.
- Plona konstrukcija (3° kampas).

Balansavimo tikslumas 2,5 / 40000 min⁻¹.

Paskirtis:

- Naudojama įrankių ir formų gamyboje.
- Įrankių, kurių koto tolerancija h6, tvirtinimui.

Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880. Vidinis raktas Nr. 309890. Karštojo užspaudimo patronų ilgintuvai Nr. 302410 dyd. 12/3 ir 12/4. Karštojo užspaudimo aparatai Nr. 354210 – 354450.

Techninis aprašymas

Užspaudimo Ø D ₁	5 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	60 mm
Ø D ₂	11 mm
Išorinis Ø D	16 mm
Laikiklis	HSK-E 40 A = 60
Laikiklio norma	DIN 69893

Laikiklio norma	ISO 12164-1
Forma	E
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 40000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 μm
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Karštojo užspaudimo patronas

Priedai

Aušinimo adapteris, ilgas4,5° Kai užspaudimo Ø 3-5,9 mm	354236 3-5,9
Karštojo užspaudimo modulis Tipas SU1	354210 SU1
Ekranuojančioji poveržlė riteiSU1 Kai užspaudimo Ø 3-5 mm	354240 3-5
Aušinimo modulis Tipas CU1	354215 CU1
Aušinimo adapteris, trumpas4,5° Kai užspaudimo Ø 3-5,9 mm	354235 3-5,9
Apatinė spintelė	354290