

HOLEX**Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos, M6–M20, Sriegiklio koto Ø: 6mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	335430 6
GTIN	4045197152534
Produktų klasė	32H

Aprašymas**Modelis:**

Greitojo keitimo įvorės **be** apsauginės movos.

Paskirtis:

Keičiamiems sriegimo griebtuvams.

Pastaba:

Terkšlinės galvutės parduodamos su plieno apdirbimui nustatytu sukimo momentu ($R_z 600 - 800 \text{ N/mm}^2$). Nustatymus galima koreguoti reguliuojant veržles.

Techninis aprašymas

Sriegiklio koto Ø	6 mm
Koto keturbriaunis	4,9 mm
Sriegiklio ribos	M6–M20
Išorinis Ø D	46 mm
Koto Ø d	31 mm

Jungties ilgis L	35 mm
Darbinės dalies ilgis H	11 mm
Produkto rūšis	Greitojo keitimo įdėklas