

HOLEX**Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova, M3–M12, Sriegiklio koto Ø: 3,5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	335610 3,5
GTIN	4045197152633
Produktų klasė	32H

Aprašymas**Modelis:**

Greitojo keitimo įvorės **su** apsaugine mova.

Paskirtis:

Aklinųjų kiaurymių sriegimui.

Pastaba:

Terkšlinės galvutės parduodamos su plieno apdirbimui nustatytu sukimo momentu ($R_z 600 - 800 \text{ N/mm}^2$). Nustatymus galima koreguoti reguliuojant veržles.

Techninis aprašymas

Sriegiklio koto Ø	3,5 mm
Koto keturbriaunis	2,7 mm
Sriegiklio ribos	M3–M12
Išorinis Ø D	32 mm
Koto Ø d	19 mm
Jungties ilgis L	21,5 mm

Darbinės dalies ilgis H

25 mm

Produkto rūšis

Greitojo keitimo įdėklas