

HOLEX**Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova, M3–M12, Sriegiklio koto Ø: 4,5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

335610 4,5

GTIN

4045197152640

Produktų klasė

32H

Aprašymas**Modelis:**Greitojo keitimo įvorės **su** apsaugine mova.**Paskirtis:**

Aklinųjų kiaurymių sriegimui.

Pastaba:Terkšlinės galvutės parduodamos su plieno apdirbimui nustatytu sukimo momentu ($R_z 600 - 800 \text{ N/mm}^2$). Nustatymus galima koreguoti reguliuojant veržles.**Techninis aprašymas**

Sriegiklio koto Ø

4,5 mm

Koto keturbriaunis

3,4 mm

Sriegiklio ribos

M3–M12

Išorinis Ø D

32 mm

Koto Ø d

19 mm

Jungties ilgis L

21,5 mm

Darbinės dalies ilgis H

25 mm

Produkto rūšis

Greitojo keitimo įdėklas