

SWISS TOOLS

## Ištekimo peilio laikiklis kairinis, HSK-T, Koto Ø / plokštelės dydis – A matmuo: 63/12-140mm



### Užsakymo data

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Užsakymo numeris | 320091 63/12-140 |
| GTIN             | 2050001715043    |
| Produktų klasė   | 36D              |

### Aprašymas

#### Pastaba:

Tinkamą **HP purkštuką** Nr. 320001 reikia užsakyti atskirai! Atsargines dalis Nr.320610–320626 galima rasti atsarginių dalių sąrašė.

PSC tvirtinimo kaiščiai pagal paklausimą.

### Techninis aprašymas

|   |             |
|---|-------------|
| Tinkamos keičiamos plokštelės                       | CN.. 1204.. |
| atstumas tarp ašies ir viršūnės f                   | 27 mm       |
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo                     | 140 mm      |
| Plokštelės dydis                                    | 12          |
| Minimalus pagalbinės kiaurymės Ø D <sub>1</sub> min | 50 mm       |
| Atsarginė dalis                                     | P01         |
| Koto Ø  | 63 mm       |
| Darbinis ilgis I <sub>N</sub>                       | 114 mm      |
| Laikiklis   | HSK-T       |
| Paskirtis   | kairinis    |
| Laikiklio norma                                     | ISO 12164-3 |
| Vidinis aušinimas                                   | taip        |

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Reguliuojamas kampas κ | 95 laipsniai                |
| Koto rūšis             | Tuščiaviduris kūginis kotas |
| Produkto rūšis         | Ištekinimo peilio laikiklis |

## Priedai

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Svirtis Nr. 4 Tipas P06              | 320612 P06 |
| Aušinimo purkštukas (HP) Tipas 63    | 320001 63  |
| Užveržimo varžtas Nr. 3 Tipas P01    | 320611 P01 |
| Atraminė plokštelė Nr. 1 Tipas P02   | 320610 P02 |
| Atraminė plokštelė Nr. 1 Tipas P05   | 320610 P05 |
| Svirtis Nr. 4 Tipas P05              | 320612 P05 |
| Spyruoklinis kaištis Nr. 7 Tipas P02 | 320618 P02 |
| Spaustukas Nr. 6 Tipas D07           | 320614 D07 |
| Spyruoklinis kaištis Nr. 7 Tipas P01 | 320618 P01 |
| Užveržimo varžtas Nr. 3 Tipas P06    | 320611 P06 |
| Atraminė plokštelė Nr. 1 Tipas P01   | 320610 P01 |
| Svirtis Nr. 4 Tipas P02              | 320612 P02 |
| Atraminė plokštelė Nr. 1 Tipas P04   | 320610 P04 |
| Svirtis Nr. 4 Tipas P01              | 320612 P01 |
| Spyruoklinis kaištis Nr. 7 Tipas P05 | 320618 P05 |
| Užveržimo varžtas Nr. 3 Tipas P05    | 320611 P05 |
| Atraminė plokštelė Nr. 1 Tipas P06   | 320610 P06 |
| Spyruoklinis kaištis Nr. 7 Tipas P04 | 320618 P04 |
| Užveržimo varžtas Nr. 3 Tipas P02    | 320611 P02 |
| Spyruoklinis kaištis Nr. 7 Tipas P06 | 320618 P06 |
| Svirtis Nr. 4 Tipas P04              | 320612 P04 |
| Užveržimo varžtas Nr. 3 Tipas D07    | 320611 D07 |
| Purkštuko žiedas Nr. 5 Tipas D07     | 320613 D07 |

