

Garant

Karštojo užspaudimo patronas 3°, plonas, HSK-E 40 A = 80, Užveržimo Ø D1: 4mm


Užsakymo data

Užsakymo numeris	308306 4
GTIN	4045197480248
Produktų klasė	31A

Aprašymas
Modelis:

- Tikslus šlifavimas, mažas radialinis mušimas.
- Apdirbti HSK kūgio vidiniai paviršiai.
- Plona konstrukcija (3° kampas).

Balansavimo tikslumas 2,5 / 40000 min⁻¹.

Paskirtis:

- Naudojama įrankių ir formų gamyboje.
- Įrankių, kurių koto tolerancija h6, tvirtinimui.

Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880. Vidinis raktas Nr. 309890. Karštojo užspaudimo patronų ilgintuvai Nr. 302410 dyd. 12/3 ir 12/4. Karštojo užspaudimo aparatai Nr. 354210 – 354450.

Techninis aprašymas

Ø D ₂	10 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	80 mm
Užspaudimo Ø D ₁	4 mm
Išorinis Ø D	17 mm
Laikiklis	HSK-E 40 A = 80
Laikiklio norma	DIN 69893

Laikiklio norma	ISO 12164-1
Forma	E
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 40000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 μm
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Karštojo užspaudimo patronas

Priedai

Ekranuojančioji poveržlė ritei SU1 Kai užspaudimo Ø 3-5 mm	354240 3-5
Aušinimo adapteris, ilgas 4,5° Kai užspaudimo Ø 3-5,9 mm	354236 3-5,9
Aušinimo adapteris, trumpas 4,5° Kai užspaudimo Ø 3-5,9 mm	354235 3-5,9
Karštojo užspaudimo patrono ilgintuvas 4,5° be ilgio reguliavimo varžto Ø d / Ø D1 12/4 mm	302410 12/4
Aušinimo modulis Tipas CU1	354215 CU1
Karštojo užspaudimo modulis Tipas SU1	354210 SU1
Apatinė spintelė	354290