

HOLEX**Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos, M14–M33, Sriegiklio koto Ø: 20mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	335440 20
GTIN	4045197335937
Produktų klasė	32H

Aprašymas**Modelis:**

Greitojo keitimo įvorės **be** apsauginės movos.

Paskirtis:

Keičiamiems sriegimo griebtuvams.

Pastaba:

Terkšlinės galvutės parduodamos su plieno apdirbimui nustatytu sukimo momentu ($R_z 600 - 800 \text{ N/mm}^2$). Nustatymus galima koreguoti reguliuojant veržles.

Techninis aprašymas

Sriegiklio koto Ø	20 mm
Koto keturbriaunis	16 mm
Sriegiklio ribos	M14–M33
Išorinis Ø D	68 mm
Koto Ø d	48 mm

Jungties ilgis L	55,5 mm
Darbinės dalies ilgis H	14 mm
Produkto rūšis	Greitojo keitimo įdėklas