

Garant

Karštojo užspaudimo patronas 3°, plonas, HSK-A 63 A = 120, Užveržimo Ø D1: 6mm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	308318 6
GTIN	4045197480606
Produktų klasė	31A

Aprašymas**Modelis:**

- Tikslus šlifavimas, mažas radialinis mušimas.
- Apdirbti HSK kūgio vidiniai paviršiai.
- Plona konstrukcija (3° kampas).

Balansavimo tikslumas 2,5 / 25000 min⁻¹. Su RFID/Balluffchip anga.

Paskirtis:

- Naudojama įrankių ir formų gamyboje.
- Įrankių su koto tolerancija h6 tvirtinimui.

Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880. Vidinis raktas Nr. 309890. Karštojo užspaudimo patronų ilgintuvai Nr. 302410 dyd. 12/3 ir 12/4. Karštojo užspaudimo aparatai Nr. 354210 – 354450.

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	120 mm
Ø D ₂	12 mm
Užspaudimo Ø D ₁	6 mm
Išorinis Ø D	22 mm
Laikiklis	HSK-A 63 A = 120
Laikiklio norma	DIN 69893

Laikiklio norma	ISO 12164-1
Forma	A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 μm
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Karštojo užspaudimo patronas

Priedai

Aušinimo modulis Tipas CU1	354215 CU1
Aušinimo adapteris, ilgas4,5° Kai užspaudimo Ø 6-9 mm	354236 6-9
Karštojo užspaudimo modulis Tipas SU1	354210 SU1
Aušinimo adapteris, trumpas4,5° Kai užspaudimo Ø 6-9 mm	354235 6-9
Ekranuojančioji poveržlė riteiSU1 Kai užspaudimo Ø 6-12 mm	354240 6-12
Apatinė spintelė	354290