


SWISS TOOLS

**Ištekimo peilio laikiklis kairinis, HSK-T, Koto Ø / plokštelės dydis – A
matmuo: 40/12-110mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	320086 40/12-110
GTIN	2050001715272
Produktų klasė	36D

Aprašymas**Pastaba:**

Tinkamą **HP purkštuką** Nr. 320001 reikia užsakyti atskirai! Atsargines dalis Nr.320610–320626 galima rasti atsarginių dalių sąrašė.
PSC tvirtinimo kaiščiai pagal paklausimą.

Techninis aprašymas

Plokštelės dydis	12
atstumas tarp ašies ir viršūnės f	22 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 1204..
Atsarginė dalis	S01
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	110 mm
Minimalus pagalbinės kiaurymės Ø D ₁ min	32 mm
Koto Ø	40 mm
Darbinis ilgis I _N	90 mm
Laikiklis	HSK-T
Paskirtis	kairinis
Laikiklio norma	ISO 12164-3

Vidinis aušinimas	taip
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Koto rūšis	Tuščiaviduris kūginis kotas
Produkto rūšis	Ištekinimo peilio laikiklis

Priedai

Svirtis Nr. 4 Tipas P06	320612 P06
Spyruoklinis kaištis Nr. 7 Tipas P04	320618 P04
Užveržimo varžtas Nr. 3 Tipas P01	320611 P01
Atraminė plokštelė Nr. 1 Tipas P01	320610 P01
Atraminė plokštelė Nr. 1 Tipas P04	320610 P04
Aušinimo purkštukas (HP) Tipas 63	320001 63
Svirtis Nr. 4 Tipas P04	320612 P04
Svirtis Nr. 4 Tipas P01	320612 P01
Užveržimo varžtas Nr. 3 Tipas P05	320611 P05
Atraminė plokštelė Nr. 1 Tipas P06	320610 P06
Svirtis Nr. 4 Tipas P02	320612 P02
Purkštuko žiedas Nr. 5 Tipas D07	320613 D07
Spaustukas Nr. 6 Tipas D07	320614 D07
Atraminė plokštelė Nr. 1 Tipas P05	320610 P05
Spyruoklinis kaištis Nr. 7 Tipas P06	320618 P06
Spyruoklinis kaištis Nr. 7 Tipas P02	320618 P02
Spyruoklinis kaištis Nr. 7 Tipas P05	320618 P05
Atraminė plokštelė Nr. 1 Tipas P02	320610 P02
Užveržimo varžtas Nr. 3 Tipas P06	320611 P06
Užveržimo varžtas Nr. 3 Tipas D07	320611 D07
Spyruoklinis kaištis Nr. 7 Tipas P01	320618 P01
Užveržimo varžtas Nr. 3 Tipas P02	320611 P02

Svirtis Nr. 4 Tipas P05

320612 P05