

ALZMETALL
 we drive productivity

Gręžimo staklės ALZTRONIC, maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene: 14 mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	076561 14
GTIN	2050001755391
Produktų klasė	03P

Aprašas
Aprašymas:

Didelio greičio, patvarios ir tikslios gręžimo staklės.

- **Kintamosios srovės variklis 230 V, 50 Hz.**
- **Skaitmeninis sūkių skaičiaus rodmuo.**
- **Tolygus sūkių skaičiaus reguliatorius.**
- **Dešininė / kairinė eiga.**
- **Pastumiama suklio apsauga su elektros saugikliu.**
- **Mygtukas (užfiksuojantis), skirtas avariniam išjungimui NOT-AUS.**
- **24 mėnesių garantija, 10 metų atsarginių dalių tiekimo garantija.**
- **Be griebtuvo.**

Su skaitmeniniu gręžimo gylio rodmeniu. Su standžia gręžimo galvute ir reguliuojamo aukščio ir pasukamu staklių stalu.

Pastaba:

Kitos stalinės gręžimo staklės užsakomos atskirai.

Gamintojo pavadinimas: ALZTRONIC 14

Naudojama galia: 540 W

maksimalus sūkių skaičius: 230 - 4000 min⁻¹

Įrankio tvirtinimo laikiklis: MK2

maksimalus sriegimo Ø pliene: M10

Suklio eiga: 80 mm

Techninis aprašymas

Staklių stalo ilgis naudingasis paviršius	300 mm
Svoris	83 kg
Atstumas tarp suklio ir pagrindo plokštės maksimalus	437 mm
Staklių pagrindo plokštės aukštis naudingasis paviršius	240 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene	14 mm
Išnešimas	190 mm
Atstumas tarp suklio ir staklių stalo plokštės minimalus	75 mm
Stulpo Ø	65 mm
Įrankio tvirtinimo laikiklis	MK2
Staklių pagrindo plokštės plotis naudingasis paviršius	300 mm
Naudojama galia	540 W
Pastūma	rankinis
Atstumas tarp suklio ir staklių stalo plokštės maksimalus	357 mm
Suklio eiga	80 mm
maksimalus sriegimo Ø pliene	M10
maksimalus sūkių skaičius	230 - 4000 min ⁻¹
Staklių stalo plotis naudingasis paviršius	240 mm
Gamintojo pavadinimas	ALZTRONIC 14
Atstumas tarp suklio ir pagrindo plokštės minimalus	437 mm
Staklių stalo aukščio reguliavimas	Sukama rankena
T griovelio nominalus dydis	12 mm
T griovelių kiekis	2
Atstumas tarp T formos griovelių	80 mm