


SWISS TOOLS

**Ištekinimo peilio laikiklis dešininė, HSK-T, Koto Ø / Plokštės dydis – A  
matmuo: 40/11-110mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	320095 40/11-110
GTIN	2050001715067
Produktų klasė	36D

**Aprašymas****Pastaba:**

Tinkamą **HP purkštuką** Nr. 320001 reikia užsakyti atskirai! Atsarginės dalis Nr.320610–320626 galima rasti atsarginių dalių sąrašė.  
PSC tvirtinimo kaiščiai pagal paklausimą.

**Techninis aprašymas**

Plokštelės dydis	11
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	110 mm
Atsarginė dalis	S05
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 11T3
atstumas tarp ašies ir viršūnės f	22 mm
Minimalus pagalbinės kiaurymės Ø D <sub>1</sub> min	32 mm
Koto Ø	40 mm
Laikiklis	HSK-T
Paskirtis	dešininis
Laikiklio norma	ISO 12164-3
Vidinis aušinimas	taip

Reguliuojamas kampas κ	107,5 laipsniai
Koto rūšis	Tuščiaviduris kūginis kotas
Produkto rūšis	Ištekinimo peilio laikiklis

## Priedai

Atraminė plokštelė Nr. 1 Tipas P01	320610 P01
Atraminė plokštelė Nr. 1 Tipas P02	320610 P02
Aušinimo purkštukas (HP) Tipas 63	320001 63
Spyruoklinis kaištis Nr. 7 Tipas P04	320618 P04
Svirtis Nr. 4 Tipas P04	320612 P04
Svirtis Nr. 4 Tipas P05	320612 P05
Spyruoklinis kaištis Nr. 7 Tipas P05	320618 P05
Užveržimo varžtas Nr. 3 Tipas P02	320611 P02
Atraminė plokštelė Nr. 1 Tipas P05	320610 P05
Užveržimo varžtas Nr. 3 Tipas P05	320611 P05
Atraminė plokštelė Nr. 1 Tipas P04	320610 P04
Purkštuko žiedas Nr. 5 Tipas D07	320613 D07
Svirtis Nr. 4 Tipas P06	320612 P06
Užveržimo varžtas Nr. 3 Tipas D07	320611 D07
Užveržimo varžtas Nr. 3 Tipas P01	320611 P01
Spyruoklinis kaištis Nr. 7 Tipas P01	320618 P01
Spyruoklinis kaištis Nr. 7 Tipas P02	320618 P02
Užveržimo varžtas Nr. 3 Tipas P06	320611 P06
Spyruoklinis kaištis Nr. 7 Tipas P06	320618 P06
Spaustukas Nr. 6 Tipas D07	320614 D07
Svirtis Nr. 4 Tipas P02	320612 P02
Svirtis Nr. 4 Tipas P01	320612 P01
Atraminė plokštelė Nr. 1 Tipas P06	320610 P06

