

SWISS TOOLS

**Ištekimo peilio laikiklis kairinis, HSK-T, Koto Ø / Plokštės dydis – A matmuo: 63/11-140mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	320096 63/11-140
GTIN	2050001715609
Produktų klasė	36D

**Aprašymas****Pastaba:**

Tinkamą **HP purkštuką** Nr. 320001 reikia užsakyti atskirai! Atsargines dalis Nr.320610–320626 galima rasti atsarginių dalių sąrašė.  
PSC tvirtinimo kaiščiai pagal paklausimą.

**Techninis aprašymas**

Atsarginė dalis	S05
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	140 mm
Minimalus pagalbinės kiaurymės Ø D <sub>1</sub> min atstumas tarp ašies ir viršūnės f	50 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 11T3
Plokštelės dydis	11
Koto Ø	63 mm
Laikiklis	HSK-T
Paskirtis	kairinis
Laikiklio norma	ISO 12164-3
Vidinis aušinimas	taip

Reguliuojamas kampas $\kappa$	107,5 laipsniai
Koto rūšis	Tuščiaviduris kūginis kotas
Produkto rūšis	Ištekimo peilio laikiklis

## Priedai

Spyruoklinis kaištis Nr. 7 Tipas P05	320618 P05
Svirtis Nr. 4 Tipas P04	320612 P04
Purkštuko žiedas Nr. 5 Tipas D07	320613 D07
Spyruoklinis kaištis Nr. 7 Tipas P06	320618 P06
Užveržimo varžtas Nr. 3 Tipas P02	320611 P02
Svirtis Nr. 4 Tipas P06	320612 P06
Atraminė plokštelė Nr. 1 Tipas P01	320610 P01
Svirtis Nr. 4 Tipas P05	320612 P05
Atraminė plokštelė Nr. 1 Tipas P06	320610 P06
Užveržimo varžtas Nr. 3 Tipas P05	320611 P05
Spyruoklinis kaištis Nr. 7 Tipas P01	320618 P01
Spyruoklinis kaištis Nr. 7 Tipas P04	320618 P04
Atraminė plokštelė Nr. 1 Tipas P02	320610 P02
Spaustukas Nr. 6 Tipas D07	320614 D07
Užveržimo varžtas Nr. 3 Tipas P01	320611 P01
Aušinimo purkštukas (HP) Tipas 63	320001 63
Užveržimo varžtas Nr. 3 Tipas P06	320611 P06
Spyruoklinis kaištis Nr. 7 Tipas P02	320618 P02
Užveržimo varžtas Nr. 3 Tipas D07	320611 D07
Svirtis Nr. 4 Tipas P02	320612 P02
Atraminė plokštelė Nr. 1 Tipas P05	320610 P05
Atraminė plokštelė Nr. 1 Tipas P04	320610 P04
Svirtis Nr. 4 Tipas P01	320612 P01

