

**Garant****Karštojo užspaudimo patronas 3°, plonas, HSK-A 63 A = 120, Užveržimo Ø D1: 10mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	308318 10
GTIN	4045197480620
Produktų klasė	31A

**Aprašymas****Modelis:**

- Tikslus šlifavimas, mažas radialinis mušimas.
- Apdirbti HSK kūgio vidiniai paviršiai.
- Plona konstrukcija (3° kampas).

**Balansavimo tikslumas 2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>.** Su RFID/Balluffchip anga.

**Paskirtis:**

- Naudojama įrankių ir formų gamyboje.
- Įrankių su koto tolerancija h6 tvirtinimui.

**Priedai pasirinktinai:**

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880. Vidinis raktas Nr. 309890. Karštojo užspaudimo patronų ilgintuvai Nr. 302410 dyd. 12/3 ir 12/4. Karštojo užspaudimo aparatai Nr. 354210 – 354450.

**Techninis aprašymas**

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	120 mm
Ø D <sub>2</sub>	16 mm
Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>	10 mm
Išorinis Ø D	26 mm
Laikiklis	HSK-A 63 A = 120
Laikiklio norma	DIN 69893

Laikiklio norma	ISO 12164-1
Forma	A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 μm
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Karštojo užspaudimo patronas

## Priedai

Aušinimo adapteris, ilgas4,5° Kai užspaudimo Ø 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Ekranuojančioji poveržlė riteiSU1 Kai užspaudimo Ø 6-12 mm	354240 6-12
Aušinimo modulis Tipas CU1	354215 CU1
Apatinė spintelė	354290
Aušinimo adapteris, trumpas4,5° Kai užspaudimo Ø 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Karštojo užspaudimo modulis Tipas SU1	354210 SU1