



## Galandimo mašina su dviem diskais DS, 400 V, Tipas: DS04/150



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	077512 DS04/150
GTIN	2050001674166
Produktų klasė	03S

### Aprašymas

#### Modelis:

Itin **ramiai veikiantis** variklis ilgaamžis net ir **naudojamas nuolat. Parduodama be šlifavimo diskų.**

Itin tvirtos trifazės šlifavimo-galandimo mašinos su dviem diskais, su stalu. Patikimas ruošinių tvirtinimas, apsauga nuo pakartotinio įjungimo ir akių apsaugos skydai užtikrina naudotojo saugumą.

#### Pastaba:

Tinkamus galandimo diskus rasite Nr. 596100.

### Techninis aprašymas

maksimalus sūkių skaičius	2900 min <sup>-1</sup>
Svoris	14 kg
Gamintojo pavadinimas	DS04/150
Naudojama galia	250 W
šlifavimo disko plotis T	25 mm
šlifavimo disko kiaurymės Ø H	51 mm
Šlifavimo disko Ø D	150 mm
Maitinimas	Maitinimo šaltinis

Produkto rūšis

Galandinimo staklės su dviem diskais

**Priedai**

Galandimo diskas D×T×H (mm) Tipas NK60	596220 NK60
Įrankių laikymo stalas dešinėje Tipas AT1	077525 AT1
Apsauginis akių skydas, skirtas Nr. 077502 Tipas DS1	077509 DS1
Įrankių laikymo stalas kairėje Tipas AT1	077519 AT1
Galandimo diskas D×T×H (mm) Tipas SC80	596220 SC80
Galandimo diskas D×T×H (mm) Tipas EK60	596220 EK60
Galandimo diskas D×T×H (mm) Tipas EK80	596220 EK80
Mašinų stovai Tinka mašinai DS04	077513 DS04