

HOLEX**Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos, M3–12, Sriegiklio koto Ø: 11 mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 335420 11 |
| GTIN | 4045197152527 |
| Produktų klasė | 32H |

Aprašymas**Modelis:**

Greitojo keitimo įvorės **be** apsauginės movos. Taip pat tinka ir G 1/4.

Paskirtis:

Keičiamiems sriegimo griebtuvams.

Pastaba:

Terkšlinės galvutės parduodamos su plieno apdirbimui nustatytu sukimo momentu ($R_z 600 - 800 \text{ N/mm}^2$). Nustatymus galima koreguoti reguliuojant veržles.

Techninis aprašymas

| | |
|--------------------|---------|
| Sriegiklio koto Ø | 11 mm |
| Koto keturbriaunis | 9 mm |
| Sriegiklio ribos | M3–12 |
| Išorinis Ø D | 30 mm |
| Koto Ø d | 19 mm |
| Jungties ilgis L | 21,5 mm |

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Darbinės dalies ilgis H | 7 mm |
| Produkto rūšis | Greitojo keitimo įdėklas |