

Garant**Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova, M3–M12, Sriegiklio koto Ø: 10mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	335645 10
GTIN	4045197554062
Produktų klasė	31M

Aprašymas**Modelis:**

Greitojo keitimo įvorės **be** apsauginės movos.

Paskirtis:

Garant ilgintuvams Nr. 338140–338142.

Pastaba:

Terkšlinės galvutės parduodamos su plieno apdirbimui nustatytu sukimo momentu ($R_z 600 - 800 \text{ N/mm}^2$). Nustatymus galima koreguoti reguliuojant veržles.

Techninis aprašymas

Sriegiklio koto Ø	10 mm
Koto keturbriaunis	8 mm
Sriegiklio ribos	M3–M12
Išorinis Ø D	32 mm
Koto Ø d	19 mm
Jungties ilgis L	21,5 mm
Darbinės dalies ilgis H	70 mm
Ø e	23 mm
Produkto rūšis	Ilgintuvas

