

**Garant****Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova, M6–M20, Sriegiklio koto Ø: 9mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	335647 9
GTIN	4045197554109
Produktų klasė	31M

**Aprašymas****Modelis:**

Greitojo keitimo įvorės **be** apsauginės movos.

**Paskirtis:**

Aklinųjų kiaurymių sriegimui su ilgintuvais Nr. 338140–8142.

**Pastaba:**

Terkšlinės galvutės parduodamos su plieno apdirbimui nustatytu sukimo momentu ( $R_z 600 - 800 \text{ N/mm}^2$ ). Nustatymus galima koreguoti reguliuojant veržles.

**Techninis aprašymas**

Sriegiklio koto Ø	9 mm
Koto keturbriaunis	7 mm
Sriegiklio ribos	M6–M20
Išorinis Ø D	50 mm
Koto Ø d	31 mm
Jungties ilgis L	35 mm
Darbinės dalies ilgis H	96 mm
Ø e	34,5 mm
Produkto rūšis	Ilgintuvas

