

Garant**Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova, M6–M20, Sriegiklio koto Ø: 10mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	335647 10
GTIN	4045197554116
Produktų klasė	31M

Aprašymas**Modelis:**

Greitojo keitimo įvorės **be** apsauginės movos.

Paskirtis:

Aklinųjų kiaurymių sriegimui su ilgintuvais Nr. 338140–8142.

Pastaba:

Terkšlinės galvutės parduodamos su plieno apdirbimui nustatytu sukimo momentu ($R_z 600 - 800 \text{ N/mm}^2$). Nustatymus galima koreguoti reguliuojant veržles.

Techninis aprašymas

Sriegiklio koto Ø	10 mm
Koto keturbriaunis	8 mm
Sriegiklio ribos	M6–M20
Išorinis Ø D	50 mm
Koto Ø d	31 mm
Jungties ilgis L	35 mm
Darbinės dalies ilgis H	96 mm
Ø e	34,5 mm
Produkto rūšis	Ilgintuvas

