



## Termo grąžtas, plokščias (be iškyšos), sriegiams M: M4



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	082735 M4
GTIN	2050001740243
Produktų klasė	04D

### Aprašymas

#### Modelis:

Kietlydinio termo grąžtas srieginėms skylėms formuoti.

#### Aprašymas:

Terminis grąžtas daugiakampiu HM kontūru sukuria trinties šilumą, dėl kurios suminkštėja visų tipų metalinės medžiagos. Tokiu būdu per keletą sekundžių galima be drožlių pagaminti uždarus praėjimus pagrindinėje medžiagoje.

#### Privalumai:

- **Sutaupoma išlaidų ir laiko, lyginant su įprastiniu procesu (pvz.: priveržimo veržlėmis).**
- **Be drožlių, be atliekų; pakeičia kniedines, suvirintas ir prispaudimo veržles.**
- **Tvirtas pagrindas sriegiams su didele ištraukimo jėga.**
- **Visiems standartiniams medžiagų storiams ir sriegių dydžiams (sriegiai pagal DIN 13).**

### Techninis aprašymas

rekomenduojama galia	0,7 kW
rekomenduojamas sūkių skaičius	2600 min <sup>-1</sup>
Didžiausias medžiagos storis	4,2 mm

sriegiams M	M4
Kiaurymės Ø	3,7 mm
Koto Ø	6 mm
Produkto rūšis	Terminis grąžtas