

FAHRION®
FAHRION® PRESSION**Precizinė ER cangių įspraustinė CENTRO P, HSK-E 32 A = 55, Tipas CP skirtas ER: 16M****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	308432 16M
GTIN	2050001705709
Produktų klasė	33F

Aprašymas**Modelis:**

- Vidinis ir išorinis kūgis nušlifluotas su specialia anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui.
- Radialinis mušimas ir tvirtinimo tikslumas 3 μm, kai 3×D, maks. 50 mm.
- Didelė užspaudimo jėga, nes visa užspaudimo įvorė yra patrono viduje ir užveržimo veržlė padengta specialia danga.
- Vibracija slopinama užspaudimo įvorės ir griebtuvo mase.
- Pasirinktina ir nesandari su ER užveržimo veržle CP Nr. 309655 arba sandari su ER užveržimo veržle CP Nr. 309665 kartu su HP sandarinimo žiedais Nr.309666 – 30966 (vidiniam aušinimui arba purvui sulaikyti!).

Privalumai:

Dėl patentuotos optimalios padėties užspaudimo įvorė, dviguba kreipiančioji, trapecinis sriegis ir užveržimo veržlė su slystamąja danga tvirtinant susilydo į vieną tvirtą vienetą, taip užtikrindami maksimalų standumą ir preciziškumą.

Paskirtis:

Įrankių su cilindrinio kotu ypač tiksliam tvirtinimui.

Tiekimo sudėtis:

Be užveržimo veržlės ir sandarinimo žiedų.

Priedai pasirinktinai:

Precizinės ER spyruokliuojančios įvorės HP, skirtos Nr. 309368 – 309381 ir sriegikliams Nr. 309402; 309419 (netinka Horex). ER užveržimo veržlės CP Nr. 309655; 309665. Sandarinimo žiedai HP Nr. 309666 – 309668. Ritininiai raktai CP Nr. 309754; 309756.

Pastaba:

- Įspraustinėje CP užspaudžiamas tik nominalus koto \emptyset , kurio tolerancija iki h10.
- Naudoti kartu su Fahrion griebtuvu.

Pjovimo technika: HSC

Forma: A

Užspaudimo ribos: 1 - 10 mm

Išorinis \emptyset D: 22 mm

Techninis aprašymas

Tipas CP skirtas ER	16M
Užspaudimo ribos	1 - 10 mm
Išorinis \emptyset D	22 mm
Forma	A
Serija	Centro P
Laikiklis	HSK-E 32 A = 55
Laikiklio norma	DIN 69893
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5 prie 25000 min ⁻¹
ER cangės su CP cangine įspraustine radialinis mušimas	≤6 μm
HP cangės su CP cangine įspraustine radialinis mušimas	≤3 μm
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Įspraustinė

Priedai

ER spyruokliuojanti įvorė HP su tarpine Nominalus užveržimo \emptyset d 10 mm	309371 10
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo \emptyset d 8 mm	309402 8
ER spyruokliuojanti įvorė HP su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo \emptyset d 6 mm	309372 6
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo \emptyset d 7 mm	309402 7

ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309404 8
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	309402 4
ER spyruokliuojanti įvorė HP Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309370 8
ER spyruokliuojanti įvorė HP Nominalus užveržimo Ø d 2 mm	309370 2
Sandarinio plokštelė HP ER užveržimo veržlei CENTRO P Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 2 mm	309666 2
ER spyruokliuojanti įvorė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309371 9
ER spyruokliuojanti įvorė HP su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	309372 4
ER spyruokliuojanti įvorė HP su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309372 8
ER spyruokliuojanti įvorė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309371 7
CP ritininis raktas dinamometriniam raktui Tipas 16	309756 16
ER spyruokliuojanti įvorė HP Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	309370 3
ER spyruokliuojanti įvorė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	309371 3
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 3,5 mm	309402 3,5
ER spyruokliuojančių įvorių rinkinys HP (3; 4; 5; 6; 8; 10 mm) 426 E	309390
ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm	309404 4,5
Sandarinio plokštelė HP ER užveržimo veržlei CENTRO P Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 1 mm	309666 1
ER spyruokliuojanti įvorė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	309371 4
ER spyruokliuojanti įvorė HP Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	309370 4

ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309404 6
ER spyruokliuojanti įvorė HP Nominalus užveržimo Ø d 1 mm	309370 1
ER spyruokliuojanti įvorė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	309371 5
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309402 9
ER spyruokliujančių įvorių rinkinys HP su tarpine (3; 4; 5; 6; 8; 10 mm) 425 E	309391
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm	309402 4,5
ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309404 7
ER spyruokliuojanti įvorė HP Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309370 7
CP ritininis raktas Tipas 16	309754 16
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309402 6
ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 3,5 mm	309404 3,5
ER spyruokliuojanti įvorė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309371 6
ER spyruokliuojanti įvorė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309371 8
ER spyruokliuojanti įvorė HP Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309370 6
ER spyruokliuojanti įvorė HP Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	309370 5
ER spyruokliuojanti įvorė HP Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309370 10
ER spyruokliuojanti įvorė HP Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309370 9
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 2,8 mm	309402 2,8

