



Universalus lituoklis, Šiluminė galia: 30W



Užsakymo data

Užsakymo numeris	082100 30
GTIN	4003008047004
Produktų klasė	04C

Aprašymas

Modelis:

Ilgamžis pramoninis lituoklis su **Ersadur ilgalaikiu litavimo smaigaliu** (30 kartų ilgesnė eksploataavimo trukmė, lyginant su tradiciniais vario litavimo smaigaliais). **Įkaitimo laikas 3 min** (dyd. 300 apie 5 min). Maitinimas 1,5 m guminiu kabeliu (PVC, kai dyd. 30). **Su stovu** (tik ne dyd. 30). Išbandytas Ersa lituoklis su užmaunamu diskiniu stovu.

Techninis aprašymas

Svoris be maitinimo laido	80 g
Šiluminė galia	30 W
Litavimo smaigalio plotis	3,1 mm
tinka Cu skerspjuviams iki	2,5 mm ²
Aukščiausia litavimo temperatūra po 3 minučių	380 °C
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis	Lituoklis

Priedai

Litavimo smaigalys Gamintojo pavadinimas 32KD	082400 32KD
Išlitavimo švirkštas PDD03, plastikas, antistatinis	082355
	082365 1

Bešvinė litavimo viela Sn96,5Ag3,0Cu0,5, 250 g ritinėlis
Litavimo vielos Ø 1 mm

Bešvinė litavimo viela Sn96,5Ag3,0Cu0,5, 250 g ritinėlis
Litavimo vielos Ø 1,5 mm

082365 1,5