



Įrankių laikiklis, forma C3 ašinis, dešininis, Koto Ø d1: 20 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	319160 20
GTIN	4045197373762
Produktų klasė	32V

Aprašymas

Modelis:

- Grūdinta HRC 58 ± 2.
- Visi darbiniai paviršiai nušlifuoti.
- Su rutuliniais purkštukais.

Paskirtis:

Ašiniam tekinimui.

Standartas:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Forma: C

h_1 : 16 mm

h_2 : 22 mm

b_1 : 52 mm

b_2 : 27 mm

Koto plotis b_3 : 13 mm

h_5 : 25 mm

Techninis aprašymas

b_2	27 mm
Spalvinis žymėjimas VDI kotas	VDI 20
Koto plotis b_3	13 mm

h_5	25 mm
h_2	22 mm
Koto $\varnothing d_1$	20 mm
l_1	55 mm
h_1	16 mm
b_1	52 mm
h_6	30 mm
Forma	C
Produkto rūšis	VDI įrankio tvirtinimo laikiklis