

**Garant**

**Karštojo užspaudimo patronas, plonas ir ilgas 4°30', HSK-A 63 A = 120,  
Užveržimo Ø D1: 6mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	308328 6
GTIN	4045197291769
Produktų klasė	31A

**Aprašymas****Modelis:**

- Išorinės nuožulos kampas 4°30'.
- Su RFID/Balluffchip anga.
- HSK darbinės plokštumos apdirbtos.

**Paskirtis:**

- Darbui sunkiai pasiekiamose vietose.
- Įrankių, kurių cilindrinio koto tolerancija h6, tvirtinimui.

**Priedai pasirinktinai:**

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, galvutės Nr. 309890, karštojo užspaudimo patronų prailgintuvas Nr. 302410 dyd. 12/3 ir 12/4. Karštojo užspaudimo aparatai Nr. 354210 – 354450.

**Techninis aprašymas**

Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>	6 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	120 mm
Ø D <sub>2</sub>	15 mm
Išorinis Ø D	30 mm
Laikiklis	HSK-A 63 A = 120
Laikiklio norma	DIN 69893
Laikiklio norma	ISO 12164-1

Forma	A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 μm
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Karštojo užspaudimo patronas

## Priedai

Aušinimo adapteris, trumpas 4,5° Kai užspaudimo Ø 6-9 mm	354235 6-9
Aušinimo modulis Tipas CU1	354215 CU1
Aušinimo adapteris, ilgas 4,5° Kai užspaudimo Ø 6-9 mm	354236 6-9
Apatinė spintelė	354290
Karštojo užspaudimo modulis Tipas SU1	354210 SU1
Ekranuojančioji poveržlė ritei SU1 Kai užspaudimo Ø 6-12 mm	354240 6-12