



## Voleliai, 0,075×1,2 m, Panaudojimo sritys: UNI



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	084385 UNI
GTIN	2050001710697
Produktų klasė	08J

### Aprašymas

#### Modelis:

Neaustinė medžiaga sugerianti alyvą ir chemikalus **ypač gerai sugerianti (iki 20 kartų daugiau nei pačios svoris), todėl žymiai sumažėja atliekų ir tuo pačiu reikia mažiau išlaidų jų utilizavimui.** Neaustinės medžiagos iš 100% polipropileno ir **tinka beveik visiems chemikalams sugerti.** Darbo aplinka žymiai švaresnė ir saugesnė, ant žemės nebelieka nei skysčių, nei granulių likučių. **Skirtingų spalvų sistema, kad lengviau būtų atskirti servetėles pagal naudojimo paskirtį.** Produktai su užrašu **OIL** sugeria tik alyvą (pvz.: kai reikia atskirti alyvą ir vandenį arba naudojimui lauko sąlygomis). Produktai su užrašu **UNI** sugeria visus skysčius (pvz.: alyvą, vandenį, chemikalus).

Idealiai sulaiko arba sugeria skysčius pratekėjimo vietose arba siaurose patalpose. Skysčiai saugiai sulaikomi.

Karšiniu užpildyti voleliai ir pagalvėlės.

### Techninis aprašymas

Spalva	pilka
Panaudojimo sritys	UNI
maksimalus sugėrimo kiekis	80 l

Komplektas vnt. / dėžutėje	20
Produkto rūšis	Voleliai