

**Garant****eco VDI dvipusis laikiklis, ašinis, Koto Ø d1: 25mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	319191 25
GTIN	4045197641816
Produktų klasė	31V

**Aprašymas****Modelis:**

- Grūdinta HRC 58 ± 2.
- Visi darbiniai paviršiai nušlifuoti.
- Su rutuliniais purkštukais.

**Įrankio poveikslėlio detalių aprašymas:****GARANT Eco privalumai:**

Plokščios spiralinės drožlės puikiai pašalinamos, priešingai nei ilgos ir suraizgytos  
Vos matomas nusidėvėjimas po bandomojo pjovimo.

Matuojant šiurkštį, rezultatai rodo lygų paviršių.

**Paskirtis:**

Dėl dvigubų dantukų tinka įprastam naudojimui arba naudojimui virš galvutės.

**Standartas:**

**DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, Blatt 2.**

**Techninis aprašymas**

Koto plotis b <sub>3</sub>	19 mm
b <sub>2</sub>	33 mm
b <sub>1</sub>	66 mm

$h_2$	22 mm
Spalvinis VDI koto žymėjimas	VDI 20
Koto $\varnothing d_1$	25 mm
$h_6$	46 mm
$h_5$	25 mm
$h_1$	16 mm
$l_1$	70 mm
Produkto rūšis	VDI daugiapusis laikiklis