

**Garant**
**Weldon laikiklis, PSC 63 A = 100, Užveržimo Ø D1: 14mm**

**Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 308504 14     |
| GTIN             | 4045197486158 |
| Produktų klasė   | 31C           |

**Aprašymas**
**Modelis:**

- Su RFID / Balluff-Chip anga.
- Visi kotai tiksliai nušlifuoti (mažas radialinis mušimas!).
- Apdirbti PSC vidinio kontūro funkciniai paviršiai.

**Paskirtis:**

Tvirtinti įrankius šonine pavalkėlio plokštuma pagal DIN 1835 formą B ir DIN 6535 formą HB.

**Priedai pasirinktinai:**

Aušiklio vamzdelis Nr. 309885, vidinis raktas Nr. 309893.

**Pastaba:**

Tinkamas pereinamąsias įvoves nuo PSC 63 į PSC 40 arba PSC 50 žr. Nr. 318892.

Tinkamas pereinamąsias įvoves iš SK 40 arba HSK 63 į PSC 40 arba PSC 50 galima užsakyti pagal paklausimą.

Tinkamas pereinamąsias įvoves iš SK 50 arba HSK 100 į PSC 63 arba PSC 80 galima užsakyti pagal paklausimą.

Tinkamus ilgintuvus rasite Nr. 318894, Nr. 318895 ir Nr. 318896.

**Techninis aprašymas**

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>     | 14 mm          |
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 100 mm         |
| Išorinis Ø D                    | 44 mm          |
| Laikiklis                       | PSC 63 A = 100 |

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| Laikiklio norma                          | ISO 26623-1                        |
| Vidinis aušinimas                        | taip                               |
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min <sup>-1</sup> |
| Radialinio mušimo tikslumas              | ≤3 μm                              |
| Pjovimo technika                         | HPC                                |
| Pjovimo technika                         | HSC                                |
| Produkto rūšis                           | Weldon įspraustinė                 |

## Priedai

|  |            |
|--|------------|
| Ilgintuvas PSC-63 / PSC-63 A matmuo 60 mm  | 318896 60  |
| Ilgintuvas PSC-63 / PSC-63 A matmuo 100 mm | 318896 100 |