



**Įrankių laikiklis, forma C3 ašinis, dešininis, Koto Ø d1: 30 mm**



## Užsakymo data

Užsakymo numeris	319160 30
GTIN	4045197373779
Produktų klasė	32V

## Aprašymas

### Modelis:

- Grūdinta HRC 58 ± 2.
- Visi darbiniai paviršiai nušlifuoti.
- Su rutuliniais purkštukais.

### Paskirtis:

Ašiniam tekinimui.

### Standartas:

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Forma: C

h<sub>1</sub>: 20 mm

h<sub>2</sub>: 29 mm

b<sub>1</sub>: 70 mm

b<sub>2</sub>: 35 mm

Koto plotis b<sub>3</sub>: 17 mm

h<sub>5</sub>: 28 mm

## Techninis aprašymas

h <sub>1</sub>	20 mm
Koto plotis b <sub>3</sub>	17 mm
h <sub>6</sub>	38 mm

Koto Ø d <sub>1</sub>	30 mm
Spalvinis žymėjimas VDI kotas	VDI 30
b <sub>1</sub>	70 mm
b <sub>2</sub>	35 mm
h <sub>2</sub>	29 mm
h <sub>5</sub>	28 mm
l <sub>1</sub>	70 mm
Forma	C
Produkto rūšis	VDI įrankio tvirtinimo laikiklis