

**HOLEX****Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova, M14–M33, Sriegiklio koto Ø: 12mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 335640 12     |
| GTIN             | 4045197336019 |
| Produktų klasė   | 32H           |

**Aprašymas****Modelis:**

Greitojo keitimo įvorės **su** apsaugine mova.

**Paskirtis:**

Aklinųjų kiaurymių sriegimui.

**Pastaba:**

Terkšlinės galvutės parduodamos su plieno apdirbimui nustatytu sukimo momentu ( $R_z 600 - 800 \text{ N/mm}^2$ ). Nustatymus galima koreguoti reguliuojant veržles.

**Techninis aprašymas**

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Sriegiklio koto Ø  | 12 mm   |
| Koto keturbriaunis | 9 mm    |
| Sriegiklio ribos   | M14–M33 |
| Išorinis Ø D       | 72 mm   |
| Koto Ø d           | 48 mm   |

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Jungties ilgis L        | 55,5 mm                  |
| Darbinės dalies ilgis H | 45 mm                    |
| Produkto rūšis          | Greitojo keitimo įdėklas |