



**Elektrinis kampinis šlifuko CG, M14 šlifavimo suklio sriegis, 125 mm diskams Ø, su blokatoriumi nuo pakartotinio paleidimo, su antivibracine rankena**



## Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 077111 722174 |
| GTIN             | 4014586875125 |
| Produktų klasė   | 03F           |

## Aprašymas

### Modelis:

**FEIN – kompaktiškas kampinis šlifuko Ø 125 mm.**

- Tvirtas, galingas variklis kasdieniam naudojimui.
- Patikima vartotojo apsauga stebint atatrąką ir dėl antivibracinės rankenos.
- Reduktoriaus galvutę galima sukti 90° žingsniais (optimali jungiklio padėtis priklauso nuo naudojimo paskirties).
- Greitas abrazyvų keitimas be įrankių naudojant greitojo užveržimo veržlę.

### Tiekimo sudėtis:

Rankena, apsauginis gaubtas, užveržimo veržlė, raktas.

## Techninis aprašymas

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Ypatybė                  | trumpas modelis |
| maksimalus pjovimo gylis | 33 mm           |
| Svoris                   | 2 kg            |
| Naudojama galia          | 800 W           |

## Duomenų lapai

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| maksimali vibracija pagal EN       | 5 m/s <sup>2</sup>  |
| pakartotinio paleidimo fiksatorius | taip                |
| maksimalus disko Ø                 | 125 mm              |
| Saugos jungiklis                   | ne                  |
| Gamintojo pavadinimas              | WSG 8-125           |
| Maitinimas                         | Maitinimo šaltinis  |
| Produkto rūšis                     | Kampinis šlifuoklis |