

Garant
eco VDI dvipusis laikiklis, ašinis, Koto Ø d1: 30mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	319191 30
GTIN	4045197579317
Produktų klasė	31V

Aprašymas
Modelis:

- Grūdinta HRC 58 ± 2.
- Visi darbiniai paviršiai nušlifuoti.
- Su rutuliniais purkštukais.

Įrankio poveikslėlio detalių aprašymas:
GARANT eco privalumai:

plokščia spiralinė drožlė geriau pašalinama negu ilga ir neorientuota sukta drožlė
Vos matomas nusidėvėjimas po bandomojo pjovimo.

Matuojant šiurkštį, rezultatai rodo lygų paviršių.

Paskirtis:

Dėl dvigubų dantukų tinka įprastam naudojimui arba naudojimui virš galvutės.

Standartas:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, Blatt 2.

Techninis aprašymas

Koto plotis b ₃	37 mm
h ₁	20 mm
Spalvinis VDI koto žymėjimas	VDI 30

h_5	33 mm
l_1	70 mm
b_2	55 mm
h_6	38 mm
Koto $\varnothing d_1$	30 mm
b_1	110 mm
h_2	29 mm
Produkto rūšis	VDI daugiapusis laikiklis