



## Įrankių laikiklis, forma C3 ašinis, dešininis, Koto Ø d1: 40 mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	319160 40
GTIN	4045197373786
Produktų klasė	32V

### Aprašymas

#### Modelis:

- Grūdinta HRC 58 ± 2.
- Visi darbiniai paviršiai nušlifuoti.
- Su rutuliniais purkštukais.

#### Paskirtis:

Ašiniam tekinimui.

#### Standartas:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Forma: C

h<sub>1</sub>: 25 mm

h<sub>2</sub>: 34 mm

b<sub>1</sub>: 85 mm

b<sub>2</sub>: 42,5 mm

Koto plotis b<sub>3</sub>: 20,5 mm

h<sub>5</sub>: 32,5 mm

### Techninis aprašymas

h <sub>5</sub>	32,5 mm
Koto Ø d <sub>1</sub>	40 mm
h <sub>6</sub>	48 mm

$b_1$	85 mm
Koto plotis $b_3$	20,5 mm
$h_1$	25 mm
$h_2$	34 mm
$l_1$	85 mm
Spalvinis žymėjimas VDI kotas	VDI 40
$b_2$	42,5 mm
Forma	C
Produkto rūšis	VDI įrankio tvirtinimo laikiklis