

Garant**eco VDI dvipusis laikiklis, ašinis, Koto Ø d1: 40mm**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	319191 40
GTIN	4045197624925
Produktų klasė	31V

Aprašymas

Modelis:

- Grūdinta HRC 58 ± 2.
- Visi darbiniai paviršiai nušlifuoti.
- Su rutuliniais purkštukais.

Įrankio poveikslėlio detalių aprašymas:

GARANT Eco privalumai:

Plokščios spiralinės drožlės puikiai pašalinamos, priešingai nei ilgos ir suraizgytos. Vos matomas nusidėvėjimas po bandomojo pjovimo.

Matuojant šiurkštį, rezultatai rodo lygų paviršių.

Paskirtis:

Dėl dvigubų dantukų tinka įprastam naudojimui arba naudojimui virš galvutės.

Standartas:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, Blatt 2.

Techninis aprašymas

h_6	48 mm
b_1	130 mm
Koto plotis b_3	43 mm

b_2	65 mm
l_1	85 mm
h_2	34 mm
Spalvinis VDI koto žymėjimas	VDI 40
h_5	43,5 mm
h_1	25 mm
Koto $\varnothing d_1$	40 mm
Produkto rūšis	VDI daugiapusis laikiklis