

Garant

ER įrankių tvirtinimo laikiklis, PSC 63, trumpas, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 40



Užsakymo data

Užsakymo numeris	308515 40
GTIN	4045197471635
Produktų klasė	31C

Aprašymas

Modelis:

- Su specialia anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui.
- Ypač tikslus šlifavimas (labai mažas radialinis mušimas!).
- Apdirbti PSC vidinio kontūro funkciniai paviršiai.

Paskirtis:

Įrankių su cilindrinio kotu tvirtinimui cangėse pagal DIN 6499 (forma A ir B).

Tiekimo sudėtis:

Kartu su High-Speed užveržimo veržle.

Priedai pasirinktinai:

ER užspaudimo įvorės Nr. 308881 – 309434. ER užveržimo raktai Nr. 309680 arba 613300.

Vamzdelis aušinimo skysčiui ir užmaunamas raktas Nr. 309885 ir 309893.

Vidinis aušinimas: taip

Užspaudimo ribos: 3 - 26 mm

Darbinės dalies ilgis, A matmuo: 65 mm

Išorinis Ø D: 63 mm

Atsarginė High-Speed veržlė GARANT Nr. 309610: 40

Techninis aprašymas

Atsarginė High-Speed veržlė GARANT Nr. 309610	40
skirta ER cangėms	40

Užspaudimo ribos	3 - 26 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	65 mm
Išorinis Ø D	63 mm
Laikiklis	PSC 63, trumpas
Laikiklio norma	ISO 26623-2
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 µm
Pjovimo technika	HSC
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Įspraustinė

Priedai

ER užveržimo raktas Skirta ER canginėms įspraustinėms 40	309680 40
--	-----------