

FAHRION®
PRÄZISION

Precizinė ER cangių įspraustinė CENTRO P, HSK-E 50 A = 100, Tipas CP skirtas ER: 16M



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 308444 16M |
| GTIN | 2050001705716 |
| Produktų klasė | 33F |

Aprašymas

Modelis:

- Vidinis ir išorinis kūgis nušlifluotas su specialia anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui.
- Radialinis mušimas ir tvirtinimo tikslumas 3 μm, kai 3×D, maks. 50 mm.
- Didelė užspaudimo jėga, nes visa užspaudimo įvorė yra patrono viduje ir užveržimo veržlė padengta specialia danga.
- Vibracija slopinama užspaudimo įvorės ir griebtuvo mase.
- Pasirinktina ir nesandari su ER užveržimo veržle CP Nr. 309655 arba sandari su ER užveržimo veržle CP Nr. 309665 kartu su HP sandarinimo žiedais Nr.309666 – 30966 (vidiniam aušinimui arba purvui sulaikyti!).

Privalumai:

Dėl patentuotos optimalios padėties užspaudimo įvorė, dviguba kreipiančioji, trapecinis sriegis ir užveržimo veržlė su slystamąja danga tvirtinant susilydo į vieną tvirtą vienetą, taip užtikrindami maksimalų standumą ir preciziškumą.

Paskirtis:

Įrankių su cilindrinio kotu ypač tiksliam tvirtinimui.

Tiekimo sudėtis:

Be užveržimo veržlės ir sandarinimo žiedų.

Priedai pasirinktinai:

Precizinės ER spyruokliuojančios įvorės HP, skirtos Nr. 309368 – 309381 ir sriegikliams Nr. 309402; 309419 (netinka Horex). ER užveržimo veržlės CP Nr. 309655; 309665. Sandarinimo žiedai HP Nr. 309666 – 309668. Ritininiai raktai CP Nr. 309754; 309756.

Pastaba:

- Įspraustinėje CP užspaudžiamas tik nominalus koto \emptyset , kurio tolerancija iki h10.
- Naudoti kartu su Fahrion griebtuvu.

Pjovimo technika: HSC

Forma: A

Užspaudimo ribos: 1 - 10 mm

Išorinis \emptyset D: 22 mm

Techninis aprašymas

| | |
|--|------------------------------------|
| Užspaudimo ribos | 1 - 10 mm |
| Tipas CP skirtas ER | 16M |
| Išorinis \emptyset D | 22 mm |
| Forma | A |
| Serija | Centro P |
| Laikiklis | HSK-E 50 A = 100 |
| Laikiklio norma | DIN 69893 |
| Laikiklio norma | ISO 12164-1 |
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5 prie 25000 min ⁻¹ |
| ER cangės su CP cangine įspraustine radialinis mušimas | ≤6 μm |
| HP cangės su CP cangine įspraustine radialinis mušimas | ≤3 μm |
| Pjovimo technika | HSC |
| Produkto rūšis | Įspraustinė |

Priedai

| | |
|---|----------|
| ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo \emptyset d 6 mm | 309404 6 |
| ER spyruokliuojanti įvorė HP su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo \emptyset d 4 mm | 309372 4 |
| ER spyruokliuojanti įvorė HP Nominalus užveržimo \emptyset d 6 mm | 309370 6 |
| ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo \emptyset d 9 mm | 309402 9 |

| | |
|---|------------|
| ER spyruokliuojanti įvorė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 3 mm | 309371 3 |
| CP sandarinimo žiedas Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 2 mm | 309666 2 |
| ER spyruokliuojanti įvorė HP Nominalus užveržimo Ø d 3 mm | 309370 3 |
| ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 3,5 mm | 309404 3,5 |
| ER spyruokliujančių įvorių rinkinys HP su tarpine (3; 4; 5; 6; 8; 10 mm) 425 E | 309391 |
| CP sandarinimo žiedas Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 1 mm | 309666 1 |
| CP ritininis raktas dinamometriniam raktui Tipas 16 | 309756 16 |
| ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm | 309402 8 |
| ER spyruokliuojanti įvorė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm | 309371 8 |
| ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm | 309404 4,5 |
| ER spyruokliuojanti įvorė HP Nominalus užveržimo Ø d 5 mm | 309370 5 |
| ER spyruokliuojanti įvorė HP Nominalus užveržimo Ø d 1 mm | 309370 1 |
| ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 7 mm | 309404 7 |
| ER spyruokliuojanti įvorė HP su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 8 mm | 309372 8 |
| ER spyruokliuojanti įvorė HP Nominalus užveržimo Ø d 8 mm | 309370 8 |
| ER spyruokliuojanti įvorė HP Nominalus užveržimo Ø d 9 mm | 309370 9 |
| ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm | 309402 4,5 |
| ER spyruokliuojanti įvorė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm | 309371 6 |

| | |
|---|------------|
| ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm | 309402 6 |
| CP ritininis raktas Tipas 16 | 309754 16 |
| ER spyruokliuojanti įvorė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 5 mm | 309371 5 |
| ER spyruokliuojanti įvorė HP Nominalus užveržimo Ø d 10 mm | 309370 10 |
| ER spyruokliuojanti įvorė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm | 309371 7 |
| ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 3,5 mm | 309402 3,5 |
| ER spyruokliuojanti įvorė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm | 309371 9 |
| ER spyruokliuojančių įvorių rinkinys HP (3; 4; 5; 6; 8; 10 mm) 426 E | 309390 |
| ER spyruokliuojanti įvorė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 10 mm | 309371 10 |
| ER spyruokliuojanti įvorė HP su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 6 mm | 309372 6 |
| ER spyruokliuojanti įvorė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4 mm | 309371 4 |
| ER spyruokliuojanti įvorė HP Nominalus užveržimo Ø d 7 mm | 309370 7 |
| ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 2,8 mm | 309402 2,8 |
| ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm | 309402 7 |
| ER spyruokliuojanti įvorė HP Nominalus užveržimo Ø d 4 mm | 309370 4 |
| ER spyruokliuojanti įvorė HP Nominalus užveržimo Ø d 2 mm | 309370 2 |
| ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4 mm | 309402 4 |
| ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 8 mm | 309404 8 |

