

SWISS TOOLS

Ištekimo peilio laikiklis kairinis, PSC, Koto Ø / plokštelių dydis – A matmuo: 63/12-140mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	320391 63/12-140
GTIN	2050001714862
Produktų klasė	36D

Aprašymas

Pastaba:

Tinkamą **HP purkštuką** Nr. 320001 reikia užsakyti atskirai! Atsargines dalis Nr.320610–320626 galima rasti atsarginių dalių sąrašė.
PSC tvirtinimo kaiščiai pagal paklausimą.

Techninis aprašymas

atstumas tarp ašies ir viršūnės f	27 mm
Minimalus pagalbinės kiaurymės Ø D ₁ min	50 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CN.. 1204..
Atsarginė dalis	P01
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	140 mm
Plokštelės dydis	12
Koto Ø	63 mm
Darbinis ilgis I _N	118 mm
Laikiklis	PSC
Paskirtis	kairinis
Laikiklio norma	ISO 26623-1
Vidinis aušinimas	taip

Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Produkto rūšis	Ištekinimo peilio laikiklis

Priedai

Atraminė plokštelė Nr. 1 Tipas P01	320610 P01
Svirtis Nr. 4 Tipas P02	320612 P02
Atraminė plokštelė Nr. 1 Tipas P05	320610 P05
Užveržimo varžtas Nr. 3 Tipas P05	320611 P05
Atraminė plokštelė Nr. 1 Tipas P06	320610 P06
Spyruoklinis kaištis Nr. 7 Tipas P04	320618 P04
Atraminė plokštelė Nr. 1 Tipas P02	320610 P02
Aušinimo purkštukas (HP) Tipas 63	320001 63
Svirtis Nr. 4 Tipas P05	320612 P05
Svirtis Nr. 4 Tipas P06	320612 P06
Spyruoklinis kaištis Nr. 7 Tipas P01	320618 P01
Užveržimo varžtas Nr. 3 Tipas P02	320611 P02
Svirtis Nr. 4 Tipas P04	320612 P04
Užveržimo varžtas Nr. 3 Tipas P06	320611 P06
Spyruoklinis kaištis Nr. 7 Tipas P02	320618 P02
Atraminė plokštelė Nr. 1 Tipas P04	320610 P04
Spyruoklinis kaištis Nr. 7 Tipas P05	320618 P05
Svirtis Nr. 4 Tipas P01	320612 P01
Spaustukas Nr. 6 Tipas D07	320614 D07
Užveržimo varžtas Nr. 3 Tipas P01	320611 P01
Spyruoklinis kaištis Nr. 7 Tipas P06	320618 P06
Purkštuko žiedas Nr. 5 Tipas D07	320613 D07
Užveržimo varžtas Nr. 3 Tipas D07	320611 D07