


Garant

ER įrankių tvirtinimo laikiklis, PSC 63 A = 100, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 25



Užsakymo data

Užsakymo numeris	308522 25
GTIN	4045197471659
Produktų klasė	31C

Aprašymas

Modelis:

- Su RFID / Balluff-Chip anga.
- Visi kotai tiksliai nušlifuoti (mažas radialinis mušimas!).
- Apdirbti PSC vidinio kontūro funkciniai paviršiai.

Paskirtis:

Įrankių su cilindrinio kotu tvirtinimui cangėse pagal DIN 6499 (forma A ir B).

Tiekimo sudėtis:

Kartu su High-Speed užveržimo veržle.

Priedai pasirinktinai:

ER spyruokliuojančios įvorės Nr. 308881 - 309434, ER užveržimo raktas Nr. 309680 arba 613300, aušinimo skysčio vamzdelis Nr. 309885 ir vidinis raktas Nr. 309893.

Vamzdelis aušinimo skysčiui ir užmaunamas raktas Nr. 309885 ir 309893.

Vidinis aušinimas: taip

Užspaudimo ribos: 1 - 16 mm

Darbinės dalies ilgis, A matmuo: 100 mm

Išorinis Ø D: 42 mm

Atsarginė High-Speed veržlė GARANT Nr. 309610: 25

Techninis aprašymas

skirta ER cangėms	25
Užspaudimo ribos	1 - 16 mm

Atsarginė High-Speed veržlė GARANT Nr. 309610	25
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	100 mm
Išorinis Ø D	42 mm
Užspaudimo Ø D ₁	1-16 mm
Laikiklis	PSC 63 A = 100
Laikiklio norma	ISO 26623-1
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 µm
Pjovimo technika	HSC
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Įspraustinė

Priedai

ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308946 6
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	308960 14
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308946 10
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 2 mm	308960 2
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 15 mm	308946 15
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	308962 11
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308941 7
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308941 8
ER cangių 15 dalių rinkinys, 2-16 mm	309240
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308941 9
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308960 8
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	308941 12
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308941 4
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308946 8

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 2 mm	308941 2
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm	309430 4,5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308941 10
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 15 mm	308959 15
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	308959 12
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	308960 16
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308946 9
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308962 6
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	308959 14
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	308946 16
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 15 mm	308960 15
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308959 6
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308959 3
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308960 9
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308959 10
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309430 8
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308960 5
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308946 3
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308960 10
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	308960 12
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309430 6
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309430 9
ER užveržimo raktas Skirta ER canginėms įspraustinėms 25	309680 25
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308960 7
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308959 5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	308941 14

ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308962 4
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308941 5
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308962 8
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	308962 13
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	308962 16
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	308941 16
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	308959 13
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308959 4
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 15 mm	308962 15
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308962 7
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308959 8
ER cangių 15 dalių rinkinys, 2-16 mm su tarpine	309244
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308960 4
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	308941 11
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 2,8 mm	309430 2,8
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	308962 14
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308962 10
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 15 mm	308941 15
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308959 9
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308959 7
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	308960 13
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 3,5 mm	309430 3,5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	308960 11

ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	308946 13
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308941 3
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	308941 13
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308960 6
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	308959 16
HiRunER užveržimo raktas dinamometriniui raktui Tipas 25	309749 25
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309430 7
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	308962 12
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308946 7
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308962 9
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309430 10
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	308946 11
ER cangių 15 dalių rinkinys, 2-16 mm su tarpine ir purkštukais	309245
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308962 3
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	308946 14
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308946 4
OZ cangių 7 dalių rinkinys 4 – 16 mm su tarpine	309022
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308962 5
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	308946 12
ER cangių 15 dalių rinkinys, 2-16 mm	309021
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308941 6
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	308959 11
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308946 5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 2,5 mm	308941 2,5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308960 3

