

**Garant****Sriegimo patronas MLA IK 50 bar, HSK-A 63, Sriegiams: M6-20****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	338110 M6-20
GTIN	4045197336163
Produktų klasė	31M

**Aprašymas****Modelis:**

- Amortizuojantis elementas minimaliai kompensuoja ašinį ilgį (MLA).
- Sriegiklio patvarumas padidėja iki 300 %.
- Vidinis aušinimas iki 50 bar.
- Patikimas tvirtinimas greitojo keitimo ER užspaudimo įvorėse.
- Kūginio koto radialinis mušimas < 3 μm.

**Paskirtis:****Apdirbimo centruose su sinchroniniu sukliu.**

- Sriegiklio ir sinchroninio suklio žingsnio skirtumams kompensuoti.
- Sriegiklio žingsnio tolerancijai kompensuoti.

**Priedai pasirinktinai:**

ER spyruokliuojančias įvoves žr. Nr. 308881-309240 (dyd. ER11 / 16 / 25). ER spyruokliuojančias įvoves sriegikliams su kvadratu žr. Nr. 309399 - 309413 (dyd. ER 11 /16 / 25).

Greitojo keitimo įvoves ir ilgintuvus žr. nr. 338120 – 338142.

Užtraukimo varžtus žr. Nr. 308600–308806.

Vamzdelį aušinimo skysčiui, kūgiui HSK žr. Nr. 309880.

Užveržimo raktus, skirtus HSK, žr. Nr. 309890.

**Pastaba:**

Maksimalus sūkių skaičius 4000 min<sup>-1</sup>.

**Techninis aprašymas**

Ilgio kompensacija gniuždant	0,2 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	97 mm
Ilgio kompensacija tempiant	1 mm
Sriegiams	M6 – M20
Išorinis Ø D	60 mm
Tinka ER dydžiams	25
Vidinis Ø D <sub>1</sub>	32 mm
Laikiklis	HSK-A 63
Laikiklio norma	DIN 69893
Vidinis aušinimas	taip, su maks. 50 bar
Forma	A
Produkto rūšis	Sriegimo patronas

## Priedai

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	308941 12
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 15 mm	308946 15
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	308946 13
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309409 7
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	308941 14
Galvutė HSK aušinimo skysčio vamzdeliui Skirta HSK 63	309890 63
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	309411 12
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308941 10
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309409 8
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	308946 16
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309409 9

ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	309409 16
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308941 6
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308946 5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	308941 16
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308941 8
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	308946 11
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	308946 12
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309411 10
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm	309409 4,5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	308941 13
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308946 7
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	309411 14
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309409 10
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	308946 14
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	309409 11
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	309411 16
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308946 8
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm	309411 4,5
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309411 6
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308941 4
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308946 6
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 15 mm	308941 15
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308946 10

ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309411 7
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	309411 11
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 2 mm	308941 2
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308946 9
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308941 5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 2,5 mm	308941 2,5
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	309409 14
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308941 7
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308941 9
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309411 9
Greitojo keitimo įvorė sriegimo patronui MLA ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui 16	338120 16
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	309409 12
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308946 3
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	308941 11
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309409 6
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308946 4
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308941 3
Bazinis ilgintuvas MLA ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui 25	338130 25
HSK aušinimo skysčio vamzdelis Skirta HSK 63	309880 63
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309411 8