


**FAHRION®**  
FAHRENDRUCKWERKZEUGE**Grąžto įvorė, Tvirtinimo kiaurymės Ø d / vidinis kūgis (mm / MK): 26MK2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	336820 26MK2
GTIN	4045197310484
Produktų klasė	33F

**Aprašymas****Paskirtis:**

Įrankiams su Morzės kūgiu ir išstūmikliu, pvz.: spiraliniams grąžtams, gilintuvams ir kt.

Įrankiams su cilindrinio kotu turi būti naudojamos kūginės užspaudimo įvorės Nr. 345000.

**Tinka:**

Greitojo keitimo patronas Nr. 336800.

Bendras ilgis L: 90 mm

Ilgis nuo patrono: 30 mm

Atstumas nuo staklių suklio: 105,5 mm

**Techninis aprašymas**

Ilgis nuo patrono	30 mm
Bendras ilgis L	90 mm
Įstatymo Ø d	26 mm
Atstumas nuo staklių suklio	105,5 mm
Vidinio kūgio dydis	2
Produkto rūšis	Greitojo keitimo patronas