

SWISS TOOLS

Ištekimo peilio laikiklis dešininis, PSC, Koto Ø / plokštelių dydis – A matmuo: 40/12-110mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	320390 40/12-110
GTIN	2050001714817
Produktų klasė	36D

Aprašymas

Pastaba:

Tinkamą **HP purkštuką** Nr. 320001 reikia užsakyti atskirai! Atsargines dalis Nr.320610–320626 galima rasti atsarginių dalių sąraše.
PSC tvirtinimo kaiščiai pagal paklausimą.

Techninis aprašymas

Minimalus pagalbinės kiaurymės Ø D ₁ min	40 mm
Plokštelės dydis	12
Tinkamos keičiamos plokštelės	CN.. 1204..
atstumas tarp ašies ir viršūnės f	22 mm
Atsarginė dalis	P01
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	110 mm
Koto Ø	40 mm
Darbinis ilgis I _N	90 mm
Laikiklis	PSC
Paskirtis	dešininis
Laikiklio norma	ISO 26623-1
Vidinis aušinimas	taip

Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Produkto rūšis	Ištekinimo peilio laikiklis

Priedai

Purkštuko žiedas Nr. 5 Tipas D07	320613 D07
Užveržimo varžtas Nr. 3 Tipas P05	320611 P05
Svirtis Nr. 4 Tipas P06	320612 P06
Svirtis Nr. 4 Tipas P01	320612 P01
Atraminė plokštelė Nr. 1 Tipas P05	320610 P05
Svirtis Nr. 4 Tipas P04	320612 P04
Užveržimo varžtas Nr. 3 Tipas D07	320611 D07
Atraminė plokštelė Nr. 1 Tipas P01	320610 P01
Spyruoklinis kaištis Nr. 7 Tipas P01	320618 P01
Svirtis Nr. 4 Tipas P02	320612 P02
Spyruoklinis kaištis Nr. 7 Tipas P05	320618 P05
Užveržimo varžtas Nr. 3 Tipas P06	320611 P06
Spyruoklinis kaištis Nr. 7 Tipas P02	320618 P02
Spaustukas Nr. 6 Tipas D07	320614 D07
Užveržimo varžtas Nr. 3 Tipas P01	320611 P01
Atraminė plokštelė Nr. 1 Tipas P06	320610 P06
Užveržimo varžtas Nr. 3 Tipas P02	320611 P02
Atraminė plokštelė Nr. 1 Tipas P02	320610 P02
Spyruoklinis kaištis Nr. 7 Tipas P06	320618 P06
Aušinimo purkštukas (HP) Tipas 63	320001 63
Spyruoklinis kaištis Nr. 7 Tipas P04	320618 P04
Svirtis Nr. 4 Tipas P05	320612 P05
Atraminė plokštelė Nr. 1 Tipas P04	320610 P04