

Garant
Whistle-Notch laikiklis, PSC 63, trumpas, Užveržimo Ø D1: 32mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	308510 32
GTIN	4045197486288
Produktų klasė	31C

Aprašymas
Modelis:

- Su RFID / Balluff-Chip anga.
- Visi kotai tiksliai nušlifuoti (mažas radialinis mušimas!).
- Apdirbti PSC vidinio kontūro funkciniai paviršiai.

Paskirtis:

Įrankių su Whistle-Notch tipo kotu (2°) (DIN 1835 forma E ir DIN 6535 forma HE) tvirtinimui.

Priedai pasirinktinai:

Aušiklio vamzdelis Nr. 309885, vidinis raktas Nr. 309893.

Techninis aprašymas

Užspaudimo Ø D ₁	32 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	95 mm
Išorinis Ø D	72 mm
Laikiklis	PSC 63, trumpas
Laikiklio norma	ISO 26623-1
Vidinis aušinimas	taip
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 µm

Pjovimo technika	HPC
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Weldon įspraustinė

Priedai

Ilgintuvas PSC-63 / PSC-63 A matmuo 60 mm	318896 60
Ilgintuvas PSC-63 / PSC-63 A matmuo 100 mm	318896 100