



Litavimo įtaisas, Gamintojo pavadinimas: ICON1



Užsakymo data

Užsakymo numeris	082301 ICON1
GTIN	4003008085976
Produktų klasė	04K

Aprašymas

Modelis:

Reguliuojamos temperatūros litavimo stotelės su keraminiu PTC kaitinimo elementu ir iš vidaus šildomu Ersadur litavimo smaigaliu (tikslus temperatūros matavimas). **Daugiafunkcinė, antistatinė, didelio našumo litavimo stotelė** dideliu ekranu, kalibravimo duomenų kaupikliu, parengties režimo jutikliu, 3 galingumo pakopomis ir išjungimo funkcija. Litavimo stotelės nustatytas vertes galima, pasirinkus i-Set Tool opciją, per USB jungtį įsirašyti ir įsikelti į kitas stoteles.

Paskirtis:

Visiems litavimo darbams elektronikos ir elektrotechnikos srityse.

Techninis aprašymas

Gamintojo pavadinimas	ICON1
Įkaitinimo galia	150 W
Lituoklio svoris be maitinimo laido	30 g
Litavimo temperatūros ribos	150 - 450 °C
Įkaitimo laikas iki 280 °C	apie 9 s
Šiluminė galia	80 W
Maitinimas	Maitinimo šaltinis

elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Produkto rūšis	Litavimo įtaisas

Priedai

Bešvinė litavimo viela Sn96,5Ag3,0Cu0,5, 250 g ritinėlis Litavimo vielos Ø 1,5 mm	082365 1,5
Bešvinė litavimo viela Sn96,5Ag3,0Cu0,5, 250 g ritinėlis Litavimo vielos Ø 1 mm	082365 1
Išlitavimo švirkštas PDD03, plastikas, antistatinis	082355
Litavimo pasta, 20 g	082370
Litavimo antgalis Gamintojo pavadinimas PDLF10	082401 PDLF10
Litavimo antgalis Gamintojo pavadinimas CDLF12	082401 CDLF12
Litavimo antgalis Gamintojo pavadinimas CDLF32	082401 CDLF32