

 kurtz ersa

## Universalus lituoklis, Šiluminė galia: 80W



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	082100 80
GTIN	4003008069471
Produktų klasė	04C

### Aprašymas

#### Modelis:

Ilgaamžis pramoninis lituoklis su **Ersadur ilgalaikiu litavimo smaigaliu** (30 kartų ilgesnė eksploataavimo trukmė, lyginant su tradiciniais vario litavimo smaigaliais). **Įkaitimo laikas 3 min** (dyd. 300 apie 5 min). Maitinimas 1,5 m guminiu kabeliu (PVC, kai dyd. 30). **Su stovu** (tik ne dyd. 30).

### Techninis aprašymas

Svoris be maitinimo laido	220 g
Šiluminė galia	80 W
tinka Cu skerspjuviams iki	4 mm <sup>2</sup>
Litavimo smaigalio plotis	4,8 mm
Aukščiausia litavimo temperatūra po 3 minučių	410 °C
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis	Lituoklis

### Priedai

Bešvinė litavimo viela Sn96,5Ag3,0Cu0,5, 250 g ritinėlis Litavimo vielos Ø 1,5 mm	082365 1,5
Litavimo smaigalys Gamintojo pavadinimas 82JD	082400 82JD

Išlitavimo švirkštas PDD03, plastikas, antistatinis

082355

Bešvinė litavimo viela Sn96,5Ag3,0Cu0,5, 250 g ritinėlis  
Litavimo vielos Ø 1 mm

082365 1