

**FAHRION®**  
FAHRENDRUCKWERKZEUGE**Grąžto įvorė, Tvirtinimo kiaurymės Ø d / vidinis kūgis (mm / MK): 34MK2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	336820 34MK2
GTIN	4045197310507
Produktų klasė	33F

**Aprašymas****Paskirtis:**

Įrankiams su Morzės kūgiu ir išstūmikliu, pvz.: spiraliniams grąžtams, gilintuvams ir kt.

Įrankiams su cilindrinio kotu turi būti naudojamos kūginės užspaudimo įvorės Nr. 345000.

**Tinka:**

Greitojo keitimo patronas Nr. 336800.

Bendras ilgis L: 91 mm

Ilgis nuo patrono: 26 mm

Atstumas nuo staklių suklio: 108,5 mm

**Techninis aprašymas**

Vidinio kūgio dydis	2
Bendras ilgis L	91 mm
Įstatymo Ø d	34 mm
Ilgis nuo patrono	26 mm
Atstumas nuo staklių suklio	108,5 mm
Produkto rūšis	Greitojo keitimo patronas