

## Garant

### ER įrankių tvirtinimo laikiklis, PSC 63, trumpas, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 16



#### Užsakymo data

Užsakymo numeris	308515 16
GTIN	4045197471604
Produktų klasė	31C

#### Aprašymas

##### Modelis:

- Su specialia anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui.
- Ypač tikslus šlifavimas (labai mažas radialinis mušimas!).
- Apdirbti PSC vidinio kontūro funkciniai paviršiai.

##### Paskirtis:

Įrankių su cilindrinio kotu tvirtinimui cangėse pagal DIN 6499 (forma A ir B).

##### Tiekimo sudėtis:

Kartu su High-Speed užveržimo veržle.

##### Priedai pasirinktinai:

ER užspaudimo įvorės Nr. 308881 – 309434. ER užveržimo raktai Nr. 309680 arba 613300.

Vamzdelis aušinimo skysčiui ir užmaunamas raktas Nr. 309885 ir 309893.

Vidinis aušinimas: taip

Užspaudimo ribos: 0,5 - 10 mm

Darbinės dalies ilgis, A matmuo: 60 mm

Išorinis Ø D: 28 mm

Atsarginė High-Speed veržlė GARANT Nr. 309610: 16

#### Techninis aprašymas

Užspaudimo ribos	0,5 - 10 mm
Atsarginė High-Speed veržlė GARANT Nr. 309610	16

skirta ER cangėms	16
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	60 mm
Išorinis Ø D	28 mm
Laikiklis	PSC 63, trumpas
Laikiklio norma	ISO 26623-2
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 µm
Pjovimo technika	HSC
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Įspraustinė

## Priedai

ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308906 4
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 1 mm	308901 1
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308920 5
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308906 3
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308922 6
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308901 7
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 1 mm	308920 1
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308906 8
Veržliaraktis vienu atviru galu Rakto dydis 25 mm	613300 25
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308920 10
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 3,5 mm	309425 3,5
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308922 4
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 2 mm	308920 2
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308906 5

ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308922 9
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308921 5
ER cangių 10 dalių rinkinys, 1-10 mm	309160
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308922 8
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm	309425 4,5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 2 mm	308901 2
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308901 3
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308921 8
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308901 8
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308906 10
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308906 6
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308920 7
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 2,5 mm	308901 2,5
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308921 4
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 2,8 mm	309425 2,8
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 1,5 mm	308901 1,5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308920 6
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308921 10
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308921 9
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308920 8
ER spyruokliuojančių įvorių 10 dalių rinkinys, 1-10 mm	309012
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308922 3
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308906 7
ER spyruokliuojančių įvorių 6 dalių rinkinys, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mmsu tarpine	309014
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308901 6

ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308922 7
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308901 10
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308921 7
HiRunER užveržimo raktas dinamometriniui raktui Tipas 16	309749 16
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308921 6
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308901 4
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308901 9
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308921 3
ER cangių 10 dalių rinkinys, 1-10 mmsu tarpine	309164
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308922 5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308901 5
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308922 10
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308920 4
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308920 3
ER cangių 10 dalių rinkinys, 1-10 mmsu tarpine ir purkštukais	309165
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308920 9
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309425 6
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308906 9