

**Garant****Sriegimo patronas MLA IK 50 bar, SK 40, Sriegiams: M6-20****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	338100 M6-20
GTIN	4045197336149
Produktų klasė	31M

**Aprašymas****Modelis:**

- **Amortizuojantis elementas minimaliai kompensuoja ašinį ilgį (MLA).**
- **Sriegiklio patvarumas padidėja iki 300 %.**
- **Vidinis aušinimas iki 50 bar.**
- **Patikimas tvirtinimas greitojo keitimo ER užspaudimo įvorėse.**
- **Kūginio koto radialinis mušimas < 3 μm.**

**Paskirtis:****Apdirbimo centruose su sinchroniniu sukliu.**

- **Sriegiklio ir sinchroninio suklio žingsnio skirtumams kompensuoti.**
- **Sriegiklio žingsnio tolerancijai kompensuoti.**

**Priedai pasirinktinai:**

ER spyruokliuojančias įvoves žr. Nr. 308881-309240 (dyd. ER11 / 16 / 25). ER spyruokliuojančias įvoves sriegikliams su kvadratu žr. Nr. 309399 - 309413 (dyd. ER 11 / 16 / 25).

Greitojo keitimo įvoves ir ilgintuvus žr. nr. 338120 – 338142.

Užtraukimo varžtus žr. Nr. 308600–308806.

Vamzdelį aušinimo skysčiui, kūgiui HSK žr. Nr. 309880.

Užveržimo raktus, skirtus HSK, žr. Nr. 309890.

**Pastaba:**

Maksimalus sūkių skaičius 4000 min<sup>-1</sup>.

**Techninis aprašymas**

Ilgio kompensacija tempiant	1 mm
-----------------------------	------

Sriegiams	M6 – M20
Tinka ER dydžiams	25
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	90 mm
Vidinis $\varnothing D_1$	32 mm
Išorinis $\varnothing D$	60 mm
Ilgio kompensacija gniuždant	0,2 mm
Laikiklis	SK 40
Laikiklio norma	DIN 69871
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Vidinis aušinimas	taip, su maks. 50 bar
Forma	AD
Produkto rūšis	Sriegimo patronas

## Priedai

ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo $\varnothing d$ 11 mm	308946 11
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308605 40
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo $\varnothing d$ 7 mm	308946 7
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo $\varnothing d$ 9 mm	309409 9
ER cangė Nominalus užveržimo $\varnothing d$ 2,5 mm	308941 2,5
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo $\varnothing d$ 4 mm	308946 4
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo $\varnothing d$ 8 mm	308946 8
Užveržimo raktas užtraukimo varžtamsISO 7388 Tinka kūginiams laikikliams 40	308830 40
ER cangė Nominalus užveržimo $\varnothing d$ 7 mm	308941 7
ER cangė Nominalus užveržimo $\varnothing d$ 15 mm	308941 15
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo $\varnothing d$ 13 mm	308946 13
	308802 40

Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

Užtraukimo varžtassandarus, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308610 40

ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm

309411 7

Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308765 40

ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 5 mm

308946 5

ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 11 mm

309409 11

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 6 mm

308941 6

ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm

308946 9

Užtraukimo varžtassandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308635 40

Užtraukimo varžtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308785 40

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 8 mm

308941 8

Užveržimo raktas užtraukimo varžtams DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 40

308820 40

ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 14 mm

309411 14

ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 14 mm

309409 14

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 2 mm

308941 2

Užtraukimo varžtas Mori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308630 40

ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm

309411 8

Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308615 40

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 3 mm

308941 3

Užtraukimo varžtas Mazak, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40M

308670 40M

Užtraukimo varžtas Hurco 45° su 4mm kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308801 40
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	308946 12
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309409 6
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	309411 16
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm	309409 4,5
Užtraukimo varžtasMori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308625 40
Užtraukimo važtas 45°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308760 40
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308941 10
Užtraukimo varžtas 90°, Hurco staklėms su kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308806 40
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	309411 11
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	308941 16
Specialus užtraukimo varžtas Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308740 40
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	309409 16
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309411 6
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	308946 16
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309409 10
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308946 6
Užtraukimo važtas 90°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308795 40
Užtraukimo varžtassandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308620 40

Užtraukimo varžtas Forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308640 40
Greitojo keitimo įvorė sriegimo patronui MLA ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui 16	338120 16
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	308941 12
ER cangė tarpine Nominalus užveržimo Ø d 15 mm	308946 15
ER cangė tarpine Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	308946 14
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm	309411 4,5
Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegiosandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308700 40
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309411 9
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	308941 14
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308941 5
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309411 10
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	309409 12
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	308941 13
Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308790 40
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309409 8
Užtraukimo varžtas sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308660 40
ER cangė tarpine Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308946 10
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	308941 11
Užtraukimo varžtas sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308650 40
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	309411 12
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308941 9

Užtraukimo varžtas Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308600 40
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309409 7
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308941 4
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308946 3
Bazinis ilgintuvas MLA ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui 25	338130 25