

Garant**Užtraukimo varžtas sandarus, be kiaurymės, Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu: 50****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	308660 50
GTIN	4045197151018
Produktų klasė	31Z

Aprašymas**Aprašymas:**

Įrankio laikiklis tvirtai užspaudžiamas suklyje naudojant užtraukimo varžtus. Įvairaus dizaino užtraukimo varžtai. Jie atspindi svarbų staklių ir įrankio ryšį. Reikalavimai užtraukimo varžtų tikslumui, tvirtumui ir patikimumui yra aukšti.

Paskirtis:

- **Kūginėms įspraustinėms pagal DIN 69871 ir JIS B 6339 (MAS-BT).**
- **Skirta apdirbimo centrums (staklėms su automatinio įrankio keitikliu).**
- **Skirta NC staklėms (staklėms be automatinio įrankio keitiklio).**

Pastaba:

Su guminiu **sandarinio** žiedu.

Tinkamą veržliaraktį galite rasti el. parduotuvėje.

Montuodami AB, įsitinkite, kad priveržimo momentas yra teisingas.

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	65,5 mm
Sriegis M	M24
maksimalus užveržimo momentas	150 Nm
tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu	50
Galvutės Ø D ₁	29,1 mm

L ₁	25,55 mm
Riebokšlio Ø D	36 mm
tinka kūgiams su spalviniu kodu	SK 50
Rakto dydis	30 mm
Kiaurymės charakteristika	be kiaurymės
Užtraukimo varžtų standartas	ISO 7388
Produkto rūšis	Užtraukimo varžtas

Priedai

Užveržimo raktas užtraukimo varžtamsDIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 50	308825 50
Užveržimo raktas užtraukimo varžtamsDIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 50	308820 50
Užveržimo raktas užtraukimo varžtamsISO 7388 Tinka kūginiams laikikliams 50	308830 50