

Garant**Karštojo užspaudimo patronas, PSC 63 A = 120, Užveržimo Ø D1: 16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	308571 16
GTIN	4045197471949
Produktų klasė	31C

Aprašymas**Modelis:**

- Su RFID / Balluff-Chip anga.
- Visi kotai tiksliai nušlifuoti (mažas radialinis mušimas!).
- Apdirbti PSC vidinio kontūro funkciniai paviršiai.

Paskirtis:

Įrankių su koto tolerancija h6 tvirtinimui.

Priedai pasirinktinai:

Karštojo užspaudimo griebtuvo ilgintuvai Nr. 302410 – 302417. Karštojo užspaudimo aparatai Nr. 354210 – 354450.

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309885, galvutės Nr. 309893, balansavimo varžtų rinkinys Nr. 309906 dyd. 180.

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	120 mm
Užspaudimo Ø D ₁	16 mm
Ø D ₂	27 mm
Išorinis Ø D	34 mm
Laikiklis	PSC 63 A = 120
Laikiklio norma	ISO 26623-1

Vidinis aušinimas	taip
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 μm
Pjovimo technika	HPC
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Karštojo užspaudimo patronas

Tinkami produktai

<https://www.hoffmann-group.com/LT/lt/hom/p/308571-16>