

**HOLEX****Užtraukimo varžtas Mazak, forma A, su kiauryme, Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu: 40M****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	308670 40M
GTIN	4045197439185
Produktų klasė	32Z

**Aprašymas****Modelis:**

- Priekinė pusė apdirbta.

Sandari.

**Aprašymas:**

Įrankio laikiklis tvirtai užspaudžiamas suklyje naudojant užtraukimo varžtus. Įvairaus dizaino užtraukimo varžtai. Jie atspindi svarbų staklių ir įrankio ryšį. Reikalavimai užtraukimo varžtų tikslumui, tvirtumui ir patikimumui yra aukšti.

**Paskirtis:**

- Kūginėms įspraustinėms pagal DIN 69871 ir JIS B 6339 (MAS-BT).
- Skirta apdirbimo centrams (staklėms su automatinio įrankio keitikliu).
- Skirta NC staklėms (staklėms be automatinio įrankio keitiklio).

**Pastaba:**

Montuodami AB, įsitikinkite, kad priveržimo momentas yra teisingas. Nėra tinkamo veržliarakčio.

**Techninis aprašymas**

Galvutės Ø D <sub>1</sub>	18,79 mm
tinka kūgiams su spalviniu kodu	SK 40
tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu	40
Bendras ilgis L	41,25 mm

L <sub>1</sub>	16,25 mm
Riebokšlio Ø D	21,8 mm
maksimalus užveržimo momentas	50 Nm
Kiaurymės Ø	6 mm
Sriegis M	M16
Rakto dydis	19 mm
Kiaurymės charakteristika	su kiauryme
Užtraukimo varžtų standartas	CAT
Produkto rūšis	Užtraukimo varžtas